

ALPHA

8470UFX100P30-13

EAN 4031582312607

Zwenkwiel, vork van roestvrij staal, met dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op afgedichte precisiekogellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	34 mm
Wielbreedte	75 mm
Centraal gat	13 mm
DOM-Ø	75 mm
Uitlading	41 mm
Uitzwenking - Ø	182 mm
Bouwhoogte	128 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.764 kg
Zwenkradius	91 mm
Hardheid van de band	Shore A 63
Dyn. draagvermogen	160 kg
Statisch draagvermogen	320 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ●

Afmetingen



Structuur en montage

