

ALPHA

8470UFX100P30-13

EAN 4031582312607

Поворотний ролик, Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, подвійний шарикопідшипник в поворотному вузлі, вісь колеса з гайкою, Отвір для болту. Центр колеса із поліаміду, протектор: еластична шина, без маркування, з малими нарізними пристроями захисту, прецизійний шарикопідшипник, ущільнений

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	34 MM
ширина ролика	75 MM
Центровий отвір	13 MM
Купол діаметром	75 MM
зсув	41 MM
Зчеплення шарніру	182 MM
Загальна висота	128 MM
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.764 кг
радіус повороту	91 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором A 63
Вантажопідйомність	160 кг
допустиме навантаження (статичне)	320 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ● ●
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting

