

ALPHA

8470UFX125P30-13

EAN 4031582312621

Въртящо колело, Корпус от благородна стомана, неръждаема, въртяща с планка с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, Отвор за завинтване. Корпус на колелото от полиамид, работна повърхнина еластична гума, немаркираща, със защита от нишки, с прецизен сачмен лагер, уплътнен

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	125 мм
Ширина на гумите	40 мм
Ширина на колелото	75 мм
Отвор в центъра	13 мм
Купол-Ø	75 мм
Издаване напред	40 мм
Интерференция на въртенето	205 мм
Конструктивна височина	155 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.977 кг
Кръгов радиус	102.5 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 63
Динамична товароносимост	200 кг
Статична товароносимост	400 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ● ●
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ● ●

Размери



Устройство и монтаж

