

ALPHA

8470UFX125P30-13

EAN 4031582312621

Roată pivotantă, furcă din oțel inoxidabil, bile pe două rânduri, axul roții cu șurub și piuliță, alezaj pentru ax. Jantă din poliamidă, suprafață de rulare din cauciuc elastic non-marking, cu apărători mici, rulment de precizie etanșat

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Lățimea roții	40 mm
Lățimea roții	75 mm
Alezaj central	13 mm
Diametru guler	75 mm
Deviație de la ax	40 mm
Diametrul de pivotare	205 mm
Înălțime totală	155 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.977 kg
Raza de pivotare	102.5 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 63
Sarcină dinamică	200 kg
Sarcină statică	400 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting

