

# ALPHA

## 8470UFX125P30-13

EAN 4031582312621

Поворотний ролик, Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, подвійний шарикопідшипник в поворотному вузлі, вісь колеса з гайкою, Отвір для болту. Центр колеса із поліаміду, протектор: еластична шина, без маркування, з малими нарізними пристроями захисту, прецизійний шарикопідшипник, ущільнений

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	40 MM
ширина ролика	75 MM
Центровий отвір	13 MM
Купол діаметром	75 MM
зсув	40 MM
Зчеплення шарніру	205 MM
Загальна висота	155 MM
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.977 кг
радіус повороту	102.5 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором А 63
Вантажопідйомність	200 кг
допустиме навантаження (статичне)	400 кг

### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ● ●
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ● ●

### Dimensions



### Structure & Mounting

