

ALPHA

8470UFX160P63

EAN 4031582312645

Въртящо колело, Корпус от благородна стомана, неръждаема, въртяща с планка с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, закрепване на планка. Корпус на колелото от полиамид, работна повърхнина еластична гума, немаркираща, със защита от нишки, с прецизен сачмен лагер, уплътнен

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	160 мм
Ширина на гумите	46 мм
Ширина на колелото	96 мм
Размер на планката	137 x 105 мм
Център на отвора на планката	105 x 80/75 мм
Отвор на планката	11 мм
Купол-Ø	96 мм
Издаване напред	55 мм
Интерференция на въртенето	270 мм
Конструктивна височина	200 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	2.227 кг
Кръгов радиус	135 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 63
Динамична товароносимост	300 кг
Статична товароносимост	600 кг


Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ● ●
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ● ●

Размери



Устройство и монтаж



ALPHA

8470UFX160P63

EAN 4031582312645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

