

ALPHA

8470UFX160P63

EAN 4031582312645

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z nerezové oceli, dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě kolečka, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou. Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun: elastická guma, šedá-neznačující, malý protivlákonový kryt, přesné kuličkové ložisko, utěsněné, utěsněné

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

| | |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka | 160 mm |
| Šířka kola | 46 mm |
| Šířka kolečka | 96 mm |
| Velikost plotny | 137 x 105 mm |
| Rozteč děr | 105 x 80/75 mm |
| Průměr děr | 11 mm |
| Hlava kolečka-Ø | 96 mm |
| Vyosení | 55 mm |
| Přesah kolečka | 270 mm |
| Stavební výška | 200 mm |
| Teplota | - 20 / + 80 °C |
| Standard | EN 12532 |
| Hmotnost | 2.227 kg |
| Poloměr otáčení | 135 mm |
| Tvrдость běhounu | Shore A 63 |
| Dynamická nosnost | 300 kg |
| Statická nosnost | 600 kg |

Vlastnosti

| | |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost pohybu | ● ● ● ● ● |
| Opotřebení | ● ● ● ○ ○ |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ● ● |

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

8470UFX160P63

EAN 4031582312645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

