

ALPHA

8470UFX160P63

EAN 4031582312645

Ruota girevole, Supporto in acciaio inox, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Centro della ruota in poliammide.

Fascia: gomma elastica antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione, schermati, parafile

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	160 mm
Larghezza della ruota	46 mm
Larghezza ruota	96 mm
Dimensione della piastra	137 x 105 mm
Interasse fori piastra	105 x 80/75 mm
Diametro fori piastra	11 mm
Dome-Ø	96 mm
Disassamento	55 mm
Ingombro piroettamento	270 mm
Altezza utile	200 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	2.227 kg
Raggio ingombro piroettamento	135 mm
Durezza della fascia	Shore A 63
Portata	300 kg
Portata statica	600 kg


Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ●

Dimensioni



Struttura e montaggio



ALPHA

8470UFX160P63

EAN 4031582312645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

