

# ALPHA

## 8470UFX160P63

EAN 4031582312645

Поворотний ролик, Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, подвійний шарикопідшипник в поворотному вузлі, вісь колеса з гайкою, крплення пластини. Центр колеса із поліаміду, протектор: еластична шина, без маркування, з малими нарізними пристроями захисту, прецизійний шарикопідшипник, ущільнений

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

Діаметр колеса	160 MM
Ширина колеса	46 MM
ширина ролика	96 MM
розмір пластини	137 x 105 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	96 MM
зсув	55 MM
Зчеплення шарніру	270 MM
Загальна висота	200 MM
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.227 кг
радіус повороту	135 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором А 63
Вантажопідйомність	300 кг
допустиме навантаження (статичне)	600 кг


### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ● ●
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ● ●

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

8470UFX160P63

EAN 4031582312645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

