

# ALPHA

8470UFX200P63

EAN 4031582312652

Zwenkwiel, vork van roestvrij staal, met dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op afgedichte precisiekogellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


## Technische gegevens

Wieldiameter	200 mm
Wielbreedte	46 mm
Wielbreedte	96 mm
Plaatafmeting	137 x 105 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
DOM-Ø	96 mm
Uitlading	55 mm
Uitzwenking - Ø	310 mm
Bouwhoogte	240 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	2.659 kg
Zwenkradius	155 mm
Hardheid van de band	Shore A 63
Dyn. draagvermogen	400 kg
Statisch draagvermogen	800 kg


## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ●

## Afmetingen



## Structuur en montage



# ALPHA

8470UFX200P63

EAN 4031582312652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

