

ALPHA

8470UFX200P63

EAN 4031582312652

Поворотний ролик, Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, подвійний шарикопідшипник в поворотному вузлі, вісь колеса з гайкою, крплення пластини. Центр колеса із поліаміду, протектор: еластична шина, без маркування, з малими нарізними пристроями захисту, прецизійний шарикопідшипник, ущільнений

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	46 MM
ширина ролика	96 MM
розмір пластини	137 x 105 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	96 MM
зсув	55 MM
Зчеплення шарніру	310 MM
Загальна висота	240 MM
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.659 кг
радіус повороту	155 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором А 63
Вантажопідйомність	400 кг
допустиме навантаження (статичне)	800 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ● ●
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

8470UFX200P63

EAN 4031582312652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

