

ALPHA

8470U00080P30-13

EAN 4031582312669

Въртящо колело, Корпус от благородна стомана, неръждаема, въртяща с планка с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, Отвор за завинтване. Корпус на колелото от полиамид, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	80 мм
Ширина на гумите	34 мм
Ширина на колелото	75 мм
Отвор в центъра	13 мм
Купол-Ø	75 мм
Издаване напред	44.5 мм
Интерференция на въртенето	169 мм
Конструктивна височина	108 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.549 кг
Кръгов радиус	84.5 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 75
Динамична товароносимост	150 кг
Статична товароносимост	300 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ● ●

Размери



Устройство и монтаж

