

ALPHA

8470U00080P30-13

EAN 4031582312669

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z nerezové oceli, dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě kolečka, kolo se šroubem a maticí, otvor pro čep. Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	80 mm
Šířka kola	34 mm
Šířka kolečka	75 mm
Středová díra	13 mm
Hlava kolečka-Ø	75 mm
Vyosení	44.5 mm
Přesah kolečka	169 mm
Stavební výška	108 mm
Teplota	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.549 kg
Poloměr otáčení	84.5 mm
Tvrdość běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	150 kg
Statická nosnost	300 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting

