

ALPHA

8470U00080P30-13

EAN 4031582312669

Roată pivotantă, furcă din oțel inoxidabil, bile pe două rânduri, axul roții cu șurub și piuliță, alezaj pentru ax. Roată din poliamidă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	80 mm
Lățimea roții	34 mm
Lățimea roții	75 mm
Alezaj central	13 mm
Diametru guler	75 mm
Deviație de la ax	44.5 mm
Diametrul de pivotare	169 mm
Înălțime totală	108 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.549 kg
Raza de pivotare	84.5 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	150 kg
Sarcină statică	300 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting

