

ALPHA

8470U00080P30-13

EAN 4031582312669

Поворотний ролик, Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, подвійний шарикопідшипник в поворотному вузлі, вісь колеса з гайкою, Отвір для болту. Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	80 MM
Ширина колеса	34 MM
ширина ролика	75 MM
Центровий отвір	13 MM
Купол діаметром	75 MM
зсув	44.5 MM
Зчеплення шарніру	169 MM
Загальна висота	108 MM
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.549 кг
радіус повороту	84.5 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	150 кг
допустиме навантаження (статичне)	300 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting

