

ALPHA

8470U00080P62

EAN 4031582312676

Въртящо колело, Корпус от благородна стомана, неръждаема, въртяща с планка с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, закрепване на планка. Корпус на колелото от полиамид, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	80 мм
Ширина на гумите	34 мм
Ширина на колелото	75 мм
Размер на планката	105 x 85 мм
Център на отвора на планката	80/77 x 60 мм
Отвор на планката	9 мм
Купол-Ø	75 мм
Издаване напред	44.5 мм
Интерференция на въртенето	169 мм
Конструктивна височина	108 мм
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.649 кг
Кръгов радиус	84.5 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 75
Динамична товароносимост	200 кг
Статична товароносимост	400 кг


Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ● ●

Размери



Устройство и монтаж



ALPHA

8470U00080P62

EAN 4031582312676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

