

ALPHA

8470U00080P62

EAN 4031582312676

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z nerezové oceli, dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě kolečka, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	80 mm
Šířka kola	34 mm
Šířka kolečka	75 mm
Velikost plotny	105 x 85 mm
Rozteč děr	80/77 x 60 mm
Průměr děr	9 mm
Hlava kolečka-Ø	75 mm
Vyosení	44.5 mm
Přesah kolečka	169 mm
Stavební výška	108 mm
Teplota	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.649 kg
Poloměr otáčení	84.5 mm
Tvrдость běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	200 kg
Statická nosnost	400 kg


Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

8470U00080P62

EAN 4031582312676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

