

ALPHA

8470U00080P62

EAN 4031582312676

Roată pivotantă, furcă din oțel inoxidabil, bile pe două rânduri, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	80 mm
Lățimea roții	34 mm
Lățimea roții	75 mm
Mărimea plăcii	105 x 85 mm
Găuri de prindere	80/77 x 60 mm
Gaură	9 mm
Diametru guler	75 mm
Deviație de la ax	44.5 mm
Diametrul de pivotare	169 mm
Înălțime totală	108 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.649 kg
Raza de pivotare	84.5 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	200 kg
Sarcină statică	400 kg


Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

8470U00080P62

EAN 4031582312676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

