

ALPHA

8470U00080P62

EAN 4031582312676

Поворотний ролик, Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, подвійний шарикопідшипник в поворотному вузлі, вісь колеса з гайкою, крплення пластини. Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	80 MM
Ширина колеса	34 MM
ширина ролика	75 MM
розмір пластини	105 x 85 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Купол діаметром	75 MM
зсув	44.5 MM
Зчеплення шарніру	169 MM
Загальна висота	108 MM
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.649 кг
радіус повороту	84.5 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	200 кг
допустиме навантаження (статичне)	400 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

8470U00080P62

EAN 4031582312676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

