

ALPHA

8470U00100P30-13

EAN 4031582312683

Въртящо колело, Корпус от благородна стомана, неръждаема, въртяща с планка с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, Отвор за завинтване. Корпус на колелото от полиамид, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	100 мм
Ширина на гумите	36 мм
Ширина на колелото	75 мм
Отвор в центъра	13 мм
Купол-Ø	75 мм
Издаване напред	41 мм
Интерференция на въртенето	182 мм
Конструктивна височина	128 мм
Температура	- 25 / + 80 °С
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.617 кг
Кръгов радиус	91 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 75
Динамична товароносимост	200 кг
Статична товароносимост	400 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ● ●

Размери



Устройство и монтаж

