

# ALPHA

## 8470UOO100P30-13

EAN 4031582312683

Roată pivotantă, furcă din oțel inoxidabil, bile pe două rânduri, axul roții cu șurub și piuliță, alezaj pentru ax. Roată din poliamidă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	36 mm
Lățimea roții	75 mm
Alezaj central	13 mm
Diametru guler	75 mm
Deviație de la ax	41 mm
Diametrul de pivotare	182 mm
Înălțime totală	128 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.617 kg
Raza de pivotare	91 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	200 kg
Sarcină statică	400 kg

### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ● ●

### Dimensions



### Structure & Mounting

