

# ALPHA

## 8470U00100P62

EAN 4031582312690

Въртящо колело, Корпус от благородна стомана, неръждаема, въртяща с планка с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, закрепване на планка. Корпус на колелото от полиамид, плъзгащ лагер

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


### Технически данни

Диаметър на колело	100 мм
Ширина на гумите	36 мм
Ширина на колелото	75 мм
Размер на планката	105 x 85 мм
Център на отвора на планката	80/77 x 60 мм
Отвор на планката	9 мм
Купол-Ø	75 мм
Издаване напред	41 мм
Интерференция на въртенето	182 мм
Конструктивна височина	128 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.647 кг
Кръгов радиус	91 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 75
Динамична товароносимост	200 кг
Статична товароносимост	400 кг


### Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ● ●

### Размери



### Устройство и монтаж



# ALPHA

8470U00100P62

EAN 4031582312690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Устройство и монтаж

