

ALPHA

8470UOO100P62

EAN 4031582312690

Roulette pivotante, Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	36 mm
Largeur de la roulette	75 mm
Dimension de platine	105 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Diamètre du dôme	75 mm
Déport	41 mm
Diamètre d'encombrement	182 mm
Hauteur	128 mm
Résistance à la température	- 40 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.647 kg
Rayon d'encombrement	91 mm
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg


Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Dimensions



Construction et montage



ALPHA

8470UOO100P62

EAN 4031582312690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

