

ALPHA

8470UOO100P62

EAN 4031582312690

Roată pivotantă, furcă din oțel inoxidabil, bile pe două rânduri, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	36 mm
Lățimea roții	75 mm
Mărimea plăcii	105 x 85 mm
Găuri de prindere	80/77 x 60 mm
Gaură	9 mm
Diametru guler	75 mm
Deviație de la ax	41 mm
Diametrul de pivotare	182 mm
Înălțime totală	128 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.647 kg
Raza de pivotare	91 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	200 kg
Sarcină statică	400 kg


Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

8470UOO100P62

EAN 4031582312690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

