

# ALPHA

8470U00125P30-13

EAN 4031582312706

Drejelige hjul, Gaffel fremstillet af rustfrit stål, drejehkrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Centerhul. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen


## Tekniske data

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Hjul-Ø                | 125 mm         |
| Hjulbredde            | 40 mm          |
| Hjulbredde            | 75 mm          |
| Centerhul-Ø           | 13 mm          |
| DOM-Ø                 | 75 mm          |
| Udladning             | 40 mm          |
| Udfaldsdiameter       | 205 mm         |
| Byggeøjde             | 155 mm         |
| Temperaturinterval    | - 40 / + 80 °C |
| Standard              | EN 12532       |
| Vægt                  | 0.757 kg       |
| Udfaldsradius         | 102.5 mm       |
| Hjulbane hårdhed      | Shore D 75     |
| Belastning (dynamisk) | 200 kg         |
| Belastning (statisk)  | 400 kg         |

## Egenskaber/fordele

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand   | ● ● ● ○ ○ |
| Kørselsstøj     | ● ● ● ○ ○ |
| Slid            | ● ● ● ● ● |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ● ● |

## Dimensioner



## Struktur og montering

