

ALPHA

8470U00125P30-13

EAN 4031582312706

Rueda giratoria, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, agujero pasante. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro de la rueda | 125 mm |
| Ancho de la rueda | 40 mm |
| Ancho de rueda | 75 mm |
| Agujero pasante | 13 mm |
| Diámetro de dome | 75 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Interferencia de giro | 205 mm |
| Altura total | 155 mm |
| Temperatura | - 40 / + 80 °C |
| Norma | EN 12532 |
| Peso de la rueda | 0.757 kg |
| Radio giratorio | 102.5 mm |
| Dureza del bandaje | Shore D 75 |
| Capacidad de carga | 200 kg |
| Capacidad de carga estática | 400 kg |

Ventajas en un vistazo

| | |
|----------------------------|-----------|
| Resistencia a la rodadura | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ● |
| Protección contra el óxido | ● ● ● ● ● |

Dimensiones



Estructura y montaje

