

ALPHA

8470U00125P62

EAN 4031582312713

Rueda giratoria, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

Diámetro de la rueda	125 mm
Ancho de la rueda	40 mm
Ancho de rueda	75 mm
Medida de pletina	105 x 85 mm
Distancia de agujeros	80/77 x 60 mm
Diámetro de agujero	9 mm
Diámetro de dome	75 mm
Desplazamiento	40 mm
Interferencia de giro	205 mm
Altura total	155 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.837 kg
Radio giratorio	102.5 mm
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	250 kg
Capacidad de carga estática	500 kg


Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ● ●

Dimensiones



Estructura y montaje



ALPHA

8470U00125P62

EAN 4031582312713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

