

ALPHA

8470U00125P62

EAN 4031582312713

Roată pivotantă, furcă din oțel inoxidabil, bile pe două rânduri, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Lățimea roții	40 mm
Lățimea roții	75 mm
Mărimea plăcii	105 x 85 mm
Găuri de prindere	80/77 x 60 mm
Gaură	9 mm
Diametru guler	75 mm
Deviație de la ax	40 mm
Diametrul de pivotare	205 mm
Înălțime totală	155 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.837 kg
Raza de pivotare	102.5 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	250 kg
Sarcină statică	500 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

8470U00125P62

EAN 4031582312713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

