

ALPHA

8470UOO160P63

EAN 4031582312720

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z nerezové oceli, dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě kolečka, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	160 mm
Šířka kola	40 mm
Šířka kolečka	96 mm
Velikost plotny	137 x 105 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Hlava kolečka-Ø	96 mm
Vyosení	55 mm
Přesah kolečka	270 mm
Stavební výška	200 mm
Teplota	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	1.809 kg
Poloměr otáčení	135 mm
Tvrдость běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	500 kg
Statická nosnost	1000 kg


Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

8470UOO160P63

EAN 4031582312720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

