

ALPHA

8470UOO160P63

EAN 4031582312720

Rueda giratoria, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

Diámetro de la rueda	160 mm
Ancho de la rueda	40 mm
Ancho de rueda	96 mm
Medida de pletina	137 x 105 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Diámetro de dome	96 mm
Desplazamiento	55 mm
Interferencia de giro	270 mm
Altura total	200 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	1.809 kg
Radio giratorio	135 mm
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	500 kg
Capacidad de carga estática	1000 kg


Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ● ●

Dimensiones



Estructura y montaje



ALPHA

8470UOO160P63

EAN 4031582312720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

