

# ALPHA

## 8470U00200P63

EAN 4031582312737

Въртящо колело, Корпус от благородна стомана, неръждаема, въртяща с планка с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, закрепване на планка. Корпус на колелото от полиамид, плъзгащ лагер

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


### Технически данни

Диаметър на колело	200 мм
Ширина на гумите	50 мм
Ширина на колелото	96 мм
Размер на планката	137 x 105 мм
Център на отвора на планката	105 x 80/75 мм
Отвор на планката	11 мм
Купол-Ø	96 мм
Издаване напред	55 мм
Интерференция на въртенето	310 мм
Конструктивна височина	240 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	2.041 кг
Кръгов радиус	155 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 75
Динамична товароносимост	500 кг
Статична товароносимост	1000 кг


### Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ● ●

### Размери



### Устройство и монтаж



# ALPHA

8470U00200P63

EAN 4031582312737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Устройство и монтаж

