

# ALPHA

## 8470UOO200P63

EAN 4031582312737

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z nerezové oceli, dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě kolečka, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

Průměr kolečka	200 mm
Šířka kola	50 mm
Šířka kolečka	96 mm
Velikost plotny	137 x 105 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Hlava kolečka-Ø	96 mm
Vyosení	55 mm
Přesah kolečka	310 mm
Stavební výška	240 mm
Teplota	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	2.041 kg
Poloměr otáčení	155 mm
Tvrdost běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	500 kg
Statická nosnost	1000 kg

### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ● ●

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

8470UOO200P63

EAN 4031582312737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

