

ALPHA

8477UFC100P62

EAN 4031582422535

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van roestvrij staal, met dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, met kleine afdekkappen, wielnaaf op RVS precisiekogellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	34 mm
Plaatafmeting	105 x 80 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Uitlading	41 mm
Uitzwenking - Ø	242 mm
Bouwhoogte	128 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	1.014 kg
Hardheid van de band	Shore A 64
Dyn. draagvermogen	160 kg
Statisch draagvermogen	320 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ●

Afmetingen



Structuur en montage



ALPHA

8477UFC100P62

EAN 4031582422535



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

