

# ALPHA

8477UFC125P30-13

EAN 4031582422542

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van roestvrij staal, met dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, met kleine afdekkappen, wielnaaf op RVS precisiekogellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


## Technische gegevens

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	40 mm
Centraal gat	13 mm
Uitlading	40 mm
Uitzwenking - Ø	242 mm
Bouwhoogte	155 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	1.133 kg
Hardheid van de band	Shore A 64
Dyn. draagvermogen	150 kg
Statisch draagvermogen	300 kg

## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ●

## Afmetingen



## Structuur en montage

