

ALPHA

8477UFX100P30-13

EAN 4031582339383

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от благородна стомана, неръждаема, въртяща с планка с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, Отвор за завинтване. Корпус на колелото от полиамид, работна повърхнина еластична гума, немаркираща, със защита от нишки, с прецизен сачмен лагер, уплътнен

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	100 мм
Ширина на гумите	34 мм
Ширина на колелото	75 мм
Отвор в центъра	13 мм
Купол-Ø	75 мм
Издаване напред	41 мм
Интерференция на въртенето	246 мм
Конструктивна височина	128 мм
Температура	- 20 / + 80 °С
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.92 кг
Кръгов радиус	123 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 63
Динамична товароносимост	160 кг
Статична товароносимост	320 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ● ●
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ● ●

Размери



Устройство и монтаж

