

ALPHA

8477UFX100P30-13

EAN 4031582339383

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice vyrobená z nerezové oceli, dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě kolečka, kolo se šroubem a maticí, otvor pro čep. Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun: elastická guma, šedá-neznačující, malý protivlákonový kryt, přesné kuličkové ložisko, utěsněné, utěsněné

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka kola	34 mm
Šířka kolečka	75 mm
Středová díra	13 mm
Hlava kolečka-Ø	75 mm
Vyosení	41 mm
Přesah kolečka	246 mm
Stavební výška	128 mm
Teplota	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.92 kg
Poloměr otáčení	123 mm
Tvrdość běhounu	Shore A 63
Dynamická nosnost	160 kg
Statická nosnost	320 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ● ●
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting

