

ALPHA

8477UFX100P30-13

EAN 4031582339383

Önbeálló görgő totálfékkel, fékpedál a menetiránnyal ellentétesen, Rozsdamentes ház, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarozott tengely, csavarfurat. Poliamid keréktárcsa, szürke, nyommentes elasztikus gumi futófelület, kisméretű szálvédő, tömített precíziós golyóscsapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


Műszaki adatok

Keréktárcsaszélesség	100 mm
Kerékszélesség	34 mm
Görgő szélessége	75 mm
Központi furat	13 mm
Nyakátmérő	75 mm
Utánfutás	41 mm
Körbeforgás	246 mm
Teljes magasság	128 mm
Hőtartomány	- 20 / + 80 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	0.92 kg
Fordulókör sugara	123 mm
Futófelület keménysége	Shore A 63
Terhelhetőség	160 kg
Statikus teherbírás	320 kg

Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ● ●
Kopás	● ● ● ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ● ●

Méretetek



Szerkezet és Szerelés

