

ALPHA

8477UFX100P30-13

EAN 4031582339383

Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto in acciaio inox, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Foro vite.

Centro della ruota in poliammide.

Fascia: gomma elastica antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione, schermati, parafile

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	100 mm
Larghezza della ruota	34 mm
Larghezza ruota	75 mm
Diametro foro asse	13 mm
Dome-Ø	75 mm
Disassamento	41 mm
Ingombro piroettamento	246 mm
Altezza utile	128 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.92 kg
Raggio ingombro piroettamento	123 mm
Durezza della fascia	Shore A 63
Portata	160 kg
Portata statica	320 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ●

Dimensioni



Struttura e montaggio

