

# ALPHA

8477UFX100P30-13

EAN 4031582339383

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van roestvrij staal, met dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op afgedichte precisiekogellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


## Technische gegevens

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Wieldiameter           | 100 mm         |
| Wielbreedte            | 34 mm          |
| Wielbreedte            | 75 mm          |
| Centraal gat           | 13 mm          |
| DOM-Ø                  | 75 mm          |
| Uitlading              | 41 mm          |
| Uitzwenking - Ø        | 246 mm         |
| Bouwhoogte             | 128 mm         |
| Temperatuur            | - 20 / + 80 °C |
| Standaard              | EN 12532       |
| Eigen gewicht          | 0.92 kg        |
| Zwenkradius            | 123 mm         |
| Hardheid van de band   | Shore A 63     |
| Dyn. draagvermogen     | 160 kg         |
| Statisch draagvermogen | 320 kg         |

## Kenmerken

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Rolweerstand        | ● ● ● ○ ○ |
| Verplaatsingsgeluid | ● ● ● ● ● |
| Strepen             | ● ● ● ○ ○ |
| Roest bescherming   | ● ● ● ● ● |

## Afmetingen



## Structuur en montage

