

# ALPHA

## 8477UFX100P30-13

EAN 4031582339383

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcției de rulare, furcă din oțel inoxidabil, bile pe două rânduri, axul roții cu șurub și piuliță, alezaj pentru ax. Jantă din poliamidă, suprafață de rulare din cauciuc elastic non-marking, cu apărători mici, rulment de precizie etanșat

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	34 mm
Lățimea roții	75 mm
Alezaj central	13 mm
Diametru guler	75 mm
Deviație de la ax	41 mm
Diametrul de pivotare	246 mm
Înălțime totală	128 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.92 kg
Raza de pivotare	123 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 63
Sarcină dinamică	160 kg
Sarcină statică	320 kg

### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ● ●

### Dimensions



### Structure & Mounting

