

ALPHA

8477UFX125P30-13

EAN 4031582313024

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice vyrobená z nerezové oceli, dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě kolečka, kolo se šroubem a maticí, otvor pro čep. Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun: elastická guma, šedá-neznačující, malý protivlákonový kryt, přesné kuličkové ložisko, utěsněné, utěsněné

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	40 mm
Šířka kolečka	75 mm
Středová díra	13 mm
Hlava kolečka-Ø	75 mm
Vyosení	40 mm
Přesah kolečka	246 mm
Stavební výška	155 mm
Teplota	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	1.13 kg
Poloměr otáčení	123 mm
Tvrdość běhounu	Shore A 63
Dynamická nosnost	200 kg
Statická nosnost	400 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ● ●
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting

