

ALPHA

8477UFX125P30-13

EAN 4031582313024

Önbeálló görgő totálfékkel, fékpedál a menetiránnyal ellentétesen, Rozsdamentes ház, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarozott tengely, csavarfurat. Poliamid keréktárcsa, szürke, nyommentes elasztikus gumi futófelület, kisméretű szálvédő, tömített precíziós golyóscsapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


Műszaki adatok

Kerékátmérő	125 mm
Kerékszélesség	40 mm
Görgő szélessége	75 mm
Központi furat	13 mm
Nyakátmérő	75 mm
Utánfutás	40 mm
Körbeforgás	246 mm
Teljes magasság	155 mm
Hőtartomány	- 20 / + 80 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	1.13 kg
Fordulókör sugara	123 mm
Futófelület keménysége	Shore A 63
Terhelhetőség	200 kg
Statikus teherbírás	400 kg

Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ● ●
Kopás	● ● ● ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ● ●

Méretetek



Szerkezet és Szerelés

