

ALPHA

8477UFX125P30-13

EAN 4031582313024

Grozāmais ritentiņš ar kopējo fiksētāju skrituļa galā
 , Apvalks izgatavots no nerūsējoša tērauda, šarnīra galviņa ar dubultu lodīšu gultni, riteņa ass ar uzgriezni
 , caurums skrūvei. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: gumijas riepa, nekrāsota, ar maziem vītņu aizsargiem, augstas precizitātes lodīšu gultnis, nosepts



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tehniskie dati

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Riteņa diametrs | 125 mm |
| Riteņa platums | 40 mm |
| Atbalsta riteņa platums | 75 mm |
| Centrālais caurums | 13 mm |
| Kupola diametrs | 75 mm |
| Nobīde no centrālās ass | 40 mm |
| Griešanās rādiuss | 246 mm |
| Kopējais augstums | 155 mm |
| Temperatūra | - 20 / + 80 °C |
| Standarts | EN 12532 |
| Svars | 1.13 kg |
| Griešanās rādiuss | 123 mm |
| Kontaktslāņa cietība | Shore A 63 |
| Kravnesība - kustībā | 200 kg |
| Kravnesība - miera stāvoklī | 400 kg |

Advantages at a glance

| | |
|-----------------------|-----------|
| Riteņa izturība | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ● ● |
| Berze | ● ● ● ○ ○ |
| Rūsēšanas aizsardzība | ● ● ● ● ● |

Dimensions



Structure & Mounting

