

ALPHA

8477UFX125P30-13

EAN 4031582313024

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem, Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, Otwór na śrubę. Piasta z poliamidu, bieżnia z niebrudzącej, elastycznej gumy, małe ostłonki. Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


Dane techniczne

Koło-Ø	125 mm
Szerokość koła	40 mm
Szerokość zestawu	75 mm
Otwór mocujący	13 mm
Średnica główki widelca-Ø	75 mm
Wysięg	40 mm
Zasięg działania koła-Ø	246 mm
Wysokość zabudowy	155 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Masa	1.13 kg
Promień działania koła	123 mm
Twardość bieżni	Shore A 63
Nośność dynamiczna	200 kg
Nośność statyczna	400 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ● ●
Ścieranie	● ● ● ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ● ●

Wymiary



Mocowanie

