

# ALPHA

## 8477UFX125P30-13

EAN 4031582313024

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидуший", кронштейн изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса на болту, отверстие под болт. Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, с маленькими защитными колпаками, герметизированный прецизионный шарикоподшипник

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	40 мм
Ширина ролика	75 мм
Центр.отверстие	13 мм
Диаметр шейки - Ø	75 мм
Смещение	40 мм
Область поворота - Ø	246 мм
Общая высота	155 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	1.13 кг
Радиус поворота	123 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 63
Допустимая динамическая нагрузка	200 кг
Допустимая статическая нагрузка	400 кг

### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ●
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ●

### Dimensions



### Structure & Mounting

