

ALPHA

8477UFX125P62

EAN 4031582313031

Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel fremstillet af rustfrit stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, små trådfang, DIN-kugleleje med gummitætning

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Illustrationen kan afvige fra originalen

Tekniske data

Hjul-Ø	125 mm
Hjulbredde	40 mm
Hjulbredde	75 mm
Plademål	105 x 85 mm
Hulafstand	80/77 x 60 mm
Pladehul-Ø	9 mm
DOM-Ø	75 mm
Udladning	40 mm
Udfaldsdiameter	246 mm
Byggeøjde	155 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Vægt	1.216 kg
Udfaldsradius	123 mm
Hjulbane hårdhed	Shore A 63
Belastning (dynamisk)	250 kg
Belastning (statisk)	500 kg

Dimensioner



Struktur og montering



Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ●
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ●

ALPHA

8477UFX125P62

EAN 4031582313031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struktur og montering

