

ALPHA

8477UFX125P62

EAN 4031582313031

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, подвійний шарикопідшипник в поворотному вузлі, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини. Центр колеса із поліаміду, протектор: еластична шина, без маркування, з малими нарізними пристроями захисту, прецизійний шарикопідшипник, ущільнений

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	40 MM
ширина ролика	75 MM
розмір пластини	105 x 85 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Купол діаметром	75 MM
зсув	40 MM
Зчеплення шарніру	246 MM
Загальна висота	155 MM
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	1.216 кг
радіус повороту	123 MM
Міцність покришки	Міцність за Шором А 63
Вантажопідйомність	250 кг
допустиме навантаження (статичне)	500 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ● ●
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

8477UFX125P62

EAN 4031582313031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

