

# ALPHA

## 8477U00080P30-13

EAN 4031582313062

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от благородна стомана, неръждаема, въртяща с планка с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, Отвор за завинтване. Корпус на колелото от полиамид, плъзгащ лагер

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


### Технически данни

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Диаметър на колело               | 80 мм                |
| Ширина на гумите                 | 34 мм                |
| Ширина на колелото               | 75 мм                |
| Отвор в центъра                  | 13 мм                |
| Купол-Ø                          | 75 мм                |
| Издаване напред                  | 44.5 мм              |
| Интерференция на въртенето       | 246 мм               |
| Конструктивна височина           | 108 мм               |
| Температура                      | - 40 / + 80 °C       |
| Стандарт                         | EN 12532             |
| Тегло                            | 0.698 кг             |
| Кръгов радиус                    | 123 мм               |
| Твърдост на работната повърхнина | Твърдост по Шор D 75 |
| Динамична товароносимост         | 150 кг               |
| Статична товароносимост          | 300 кг               |

### Бляскави предимства

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Съпротивление при завъртане | ● ● ● ○ ○ |
| Шум при движение            | ● ● ● ○ ○ |
| Износване                   | ● ● ● ● ● |
| Защита от ръжда             | ● ● ● ● ● |

### Размери



### Устройство и монтаж

