

# ALPHA

## 8477U00080P30-13

EAN 4031582313062

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice vyrobená z nerezové oceli, dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě kolečka, kolo se šroubem a maticí, otvor pro čep. Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

Průměr kolečka	80 mm
Šířka kola	34 mm
Šířka kolečka	75 mm
Středová díra	13 mm
Hlava kolečka-Ø	75 mm
Vyosení	44.5 mm
Přesah kolečka	246 mm
Stavební výška	108 mm
Teplota	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.698 kg
Poloměr otáčení	123 mm
Tvrdość běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	150 kg
Statická nosnost	300 kg

### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ● ●

### Dimensions



### Structure & Mounting

