

ALPHA

8477U00080P30-13

EAN 4031582313062

Önbeálló görgő totálfékkel, fékpedál a menetiránnyal ellentétesen, Rozsdamentes ház, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarozott tengely, csavarfurat. Poliamid kerék, siklócsapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


Műszaki adatok

Keréktátmérő	80 mm
Kerékszélesség	34 mm
Görgő szélessége	75 mm
Központi furat	13 mm
Nyakátmérő	75 mm
Utánfutás	44.5 mm
Körbeforgás	246 mm
Teljes magasság	108 mm
Hőtartomány	- 40 / + 80 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	0.698 kg
Fordulókör sugara	123 mm
Futófelület keménysége	Shore D 75
Terhelhetőség	150 kg
Statikus teherbírás	300 kg

Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ●
Rozsda elleni védelem	● ● ● ● ●

Méretetek



Szerkezet és Szerelés

